

Ref : GHZ263(P0530)




20 min



Utilisation à l'intérieur uniquement
For indoor use only


G4 12V~, 10W MAX
(non incluses)



**FACILE - EASY
LEICHT - FÁCIL**



1



FR / Pour toute demande de SAV, contactez-nous via l'espace dédié « demande de SAV » accessible dans votre suivi de commandes sur notre site www.laredoute.fr, ou nous contacter au 0 969 323 515.

UK / If you need information about your product, email helpline@redoute.co.uk or call: 033 0303 0199.

CH / Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt, email: info@redoute.ch oder anrufen: FR/IT: 0848 848 505, DE: 0848 848 505.

BE / Si vous avez des questions sur votre produit, email: serviceclient@redoute.be ou appeler: 056 85 15 15 - Als u vragen over uw product, email: klantendienst@redoute.be of bel: 056 85 15 00.

ES / Si tiene alguna pregunta acerca de su producto, email: contacto@laredoute.es o llamar: 902 33 00 33.

PT / Se você tiver dúvidas sobre o seu produto, email: contacto@redoute.pt ou chamar: 707201010.


SE / Om du har frågor om din produkt, email: service@laredoute.se eller ring: 033 - 48 20 00.

NW / Hvis du trenger informasjon om produktet, email: service@laredoute.no eller telefon: 66-89-15-00.


IT / Se hai delle domande sul tuo articolo, ecco la mail via nuestro website.

PL / Jeśli mają Państwo pytania dotyczące produktu, prosimy pisać na numer telefonu: 32 225 28 28.

RU / Если Вам необходима дополнительная информация о товаре, свяжитесь с нами по телефонам 8 800 555 75 35 / 8 (495) 795 30 30, email: info@laredoute.ru.



2



G4 12V~, 10W MAX
(non includes)

Avant de changer les ampoules, il est impératif de retirer la fiche du réseau.

You must unplug the lights before replacing the bulbs.

Antes de mudar as lâmpadas, é obrigatório retirar a ficha da tomada eléctrica.

Antes de cambiar las bombillas, es obligatorio retirar el enchufe de la red eléctrica.

Vor dem Auswechseln der Glühlampen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.


Prima di cambiare le lampadine staccare SEMPRE la spina dalla presa di corrente.

De stekker uit het stopcontact halen voordat de lampjes worden vervangen.

Innan glödlamporna byts ut måste expansionskortet avlägsnas.

Pistoke on ehdottomasti irrotettava pistorasista ennen lampujen vaihtoa.

G4 12V~, 10W MAX



utiliser uniquement un transformateur modèle HTV60L2
tension nominale d'entrée du transformateur : 220-240V~, 50Hz
tension nominale de sortie du transformateur : 11.5V~
date de fabrication du transformateur : NOV.2020

only use with transformer model HTV60L2
rated input of transformer :220-240V~, 50Hz
rated output of transformer : 11.5V~
transformer production date: NOV.2020

Utilizar apenas transformadores modelo HTV60L2
Tensão nominal de entrada do transformador: 220-240V~, 50Hz
Tensão nominal de saída do transformador: 11.5V~
Data de fabrico do transformador: NOV.2020

utilizar únicamente un transformador modelo HTV60L2
tensión nominal de entrada del transformador : 220-240V~, 50Hz
tensión nominal de salida del transformador : 11.5V~
fecha de fabricación del transformador : NOV.2020

Verwendung ausschließlich mit einem Transformator Modell HTV60L2
Nominale Eingangsspannung des Transformators: 220-240V~, 50Hz
Nominale Ausgangsspannung des Transformators : 11.5V~
Herstellungsdatum des Transformators: NOV.2020

Utilizzare solamente un trasformatore modello HTV60L2
tensione nominale d'ingresso del trasformatore: 220-240V~, 50Hz,
tensione nominale di uscita del trasformatore: 11.5V~
data di fabbricazione del trasformatore: NOV.2020

Uitsluitend gebruiken met transformator model HTV60L2
Nominale ingangsspanning: 220-240V~, 50Hz
Nominale uitgangsspanning: 11.5V~
Fabricagedatum transformator: NOV.2020

käytä ainoastaan muuntajamallia HTV60L2
muuntajan nimellisjännite (sisääntulo): 220-240V~, 50Hz
muuntajan nimellisjännite (ulostulo) : 11.5V~
muuntajan valmistuspäivä: NOV.2020

får bara användas tillsammans med en transformator av modell HTV60L2
transformatorns nätspänning: 220-240 V~, 50 Hz
transformatorns uteffekt: 11.5V~
transformatorns tillverkningsdatum: NOV.2020